


5

カバーセパレートタイプ

本体とカバーを一体化した構造で巻き取り部をすっきり収納。
窓のレイアウトに合わせて使いやすく、2台連窓で取り付けするよりも生地間の隙間が小さく、光漏れが抑えられます。



色柄織り生地
生地二重

標準

ミミル

カバー

セパレート

カバーセパレート

ダブル

スリット窓

バス

電動

傾斜・天窓

ガイドレール

大型手動

コーシャル

マイプラン

タペストリー

取替用生地セット

オプション

機能アータ

カバーセパレートタイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 F^F☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュアプル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK (抗菌)	SEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²		
			バーチカル	ソラーブ																			
標準仕様	N8001 ~ N8024	ラフィー	●																	● シークレット	0.25		
	N8025 ~ N8044	エルデ	●	●			●	●												● シークレット	0.20		
	N8045 ~ N8064	フェスタII	●		●		●	●												● シークレット	0.24		
	N8065 ~ N8067	プランツ	●	●			●	●							●						シークレット	0.23	
	N8068	サンディ									●										メディアム	0.12	
	N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●	シークレット	0.27	
	N8079 ~ N8081	フェスタII遮熱						●	●						●				○		シークレット	0.30	
	N8082 ~ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40	
	N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	●								●								○		シークレット	0.22	
	N8088 ~ N8090	リシュ遮熱	●					●	●											●	メディアム	0.25	
	N8091 ~ N8093	スヴィエ遮熱																		●	メディアム	0.25	
	N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	●																	●	メディアム	0.23	
	N8110 ~ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●				●			●							●			シークレット	0.26	
	N8113 ~ N8115	ルオム	●	●	●			●	●								●				メディアム	0.19	
	N8116 ~ N8119	アシベ	●		●			●	●												シークレット	0.20	
	N8120 ~ N8123	フラック						●	●	●											シークレット	0.16	
	N8124 ~ N8126	ブリチェ	●					●	●												メディアム	0.14	
	N8127 ~ N8129	サージュ	●	●				●	●											●	メディアム	0.28	
	N8130 ~ N8132	レガリエ	●					●	●							●					シークレット	0.24	
	N8133 ~ N8135	ブレнда	●					●	●												メディアム	0.25	
	N8136 ~ N8138	オルト	●																		シークレット	0.22	
	N8139・N8140	ケルム						●	●												シークレット	0.27	
	N8141・N8142	フェルン						●	●												シークレット	0.23	
	N8143・N8144	クローラ									●										シークレット	0.21	
	N8145 ~ N8147	ムーロ	●					●	●												シークレット	0.24	
	N8148・N8149	リティル								●											メディアム	0.15	
	N8150 ~ N8152	シャロル	●					●	●												シークレット	0.21	
	N8153 ~ N8155	シスク									●										シークレット	0.25	
	N8156 ~ N8158	ワバナ									●										メディアム	0.25	
	N8159・N8160	ハルモ			●			●	●												メディアム	0.17	
	N8161・N8162	カノン			●			●	●												シークレット	0.20	
	N8163	マトカ						●	●												シークレット	0.26	
	N8164	クップ						●	●												シークレット	0.26	
	N8165・N8166	フルーツ						●	●												シークレット	0.26	
	N8167	バラッド						●	●												シークレット	0.26	
	N8168	セランダイ						●	●												シークレット	0.26	
	N8169	エイコーン						●	●												シークレット	0.26	
	N8170 ~ N8189	ラフィー遮光	●	●																●	遮光1・2級	0.31	
	N8190 ~ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●			●							●			遮光1・2級	0.32	
	N8193 ~ N8199	プレート	●		●																●	遮光1・2級	0.27
	N8200 ~ N8208	クルル	●		●			●	●							●						遮光1・2級	0.21
	N8209 ~ N8211	トバリ	●								●					●						遮光1級	0.30
	N8212 ~ N8214	リュード	●								●											遮光1・2級	0.24
	N8215 ~ N8229	エルデ BC																		●		遮光1級	0.52
	N8230 ~ N8234	フォルゼ BC																		●		遮光1級	0.48
	N8235 ~ N8238	ラスコ BC																		●		遮光1級	0.50
	N8239 ~ N8244	グランフォート BC																				遮光1級	0.44
	N8245 ~ N8247	シスク BC																				遮光1級	0.44
	N8248 ~ N8250	ブオナ BC																				遮光1級	0.45
	N8251 ~ N8253	ルオム BC																				遮光1級	0.43
N8254 ~ N8258	オルパ BC																				遮光1級	0.39	
N8259 ~ N8261	シュクル遮熱	●					●	●			C							●	●		シースルー	0.14	
N8262 ~ N8266	スクレ遮熱										B・C・D	●						●	●		シースルー	0.17	
N8267 ~ N8269	フォスキー遮熱										C							●	●		シースルー	0.16	

カバーセパレートタイプ

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレス	グリーン購入法	SEK (抗菌)	SEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²		
			バーチカル	ソラーV																			
	N8270 ~ N8272	ルーテ遮熱	●	●							A							●	●	シースルー	0.19		
	N8273 · N8274	クオリア									(D)		●								シースルー	0.14	
	N8275 · N8276	ルラン					●	●			(C)									●	シースルー	0.13	
	N8277 ~ N8279	アエル	●	●						●											シースルー	0.09	
	N8280 ~ N8284	ベーネ	●	●	●					●	D									●	シースルー	0.08	
	N8285 · N8286	カザウネ																			シースルー	0.16	
	N8287 ~ N8290	ヒラギ	●																		シークレット	0.33	
	N8291 · N8292	カナメ																	●		ミディアム	0.28	
	N8293 ~ N8295	ミノリ									B・C									●	シースルー	0.34	
	N8296 ~ N8298	ハツホ																		●	ミディアム	0.34	
	N8299 ~ N8301	アーキル	●	●						●	A										シースルー	0.43	
	N8302 ~ N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●						●								★	●		ミディアム	0.48	
	N8310 ~ N8315	シルバースクリーン	●	●				●			A								●		シースルー	0.40	
	N8316 ~ N8319	平織りミディアム								●										●	ミディアム	0.49	
	N8320 ~ N8323	平織りメッシュ								●	A・B									●	シースルー	0.43	
	N8324 ~ N8330	グラミネートII						●	●	●											遮光1級	0.45	
	N8331 ~ N8333	グラミネートパール						●	●	●											遮光1級	0.39	
ウオッシュャブル仕様	N8401 ~ N8424	ラフィー	●		●															●	シークレット	0.25	
	N8425 ~ N8444	エルデ	●	●	●	●	●	●												●	シークレット	0.20	
	N8445 ~ N8464	フェスタII	●		●	●	●	●												●	シークレット	0.24	
	N8465 ~ N8467	ブランツ	●	●	●	●	●	●					●									シークレット	0.23
	N8469 ~ N8478	リーチェ遮熱	●	●	●														○	●		シークレット	0.27
	N8479 ~ N8481	フェスタII遮熱			●	●	●	●						●						○		シークレット	0.30
	N8488 ~ N8490	リシュ遮熱	●		●	●	●	●												●		ミディアム	0.25
	N8497 ~ N8499	プリレ遮熱	●	●	●											●	●			○	●	シークレット	0.26
	N8500 ~ N8504	ハーブス	●	●	●										●	●	●				●	ミディアム	0.28
	N8505 ~ N8509	プールス	●		●										●	●					●	ミディアム	0.28
	N8513 ~ N8515	ルオム	●	●	●	●	●	●							●							ミディアム	0.19
	N8516 ~ N8519	アシベ	●		●	●	●	●														シークレット	0.20
	N8524 ~ N8526	ブリチェ	●		●	●	●	●														ミディアム	0.14
	N8527 ~ N8529	サージュ	●	●	●	●	●	●							●						●	ミディアム	0.28
	N8530 ~ N8532	レガリエ	●		●	●	●	●							●							シークレット	0.24
	N8533 ~ N8535	ブレнда	●		●	●	●	●														ミディアム	0.25
	N8536 ~ N8538	オルト	●		●																	シークレット	0.22
	N8539 · N8540	ケルム			●	●	●	●														シークレット	0.27
	N8541 · N8542	フェルン			●	●	●	●														シークレット	0.23
	N8545 ~ N8547	ムーロ	●		●	●	●	●														シークレット	0.24
	N8550 ~ N8552	シャロル	●		●	●	●	●														シークレット	0.21
	N8559 · N8560	ハルモ			●	●	●	●														ミディアム	0.17
	N8561 · N8562	カノン			●	●	●	●														シークレット	0.20
	N8563	マトカ			●	●	●	●														シークレット	0.26
	N8564	クップ			●	●	●	●														シークレット	0.26
	N8565 · N8566	フルーツ			●	●	●	●														シークレット	0.26
	N8567	バラッド			●	●	●	●														シークレット	0.26
	N8568	セランダイン			●	●	●	●														シークレット	0.26
	N8569	エイコーン			●	●	●	●														シークレット	0.26
	N8570 ~ N8589	ラフィー遮光	●	●	●																●	遮光1・2級	0.31
	N8593 ~ N8599	プレート	●		●																●	遮光1・2級	0.27
	N8600 ~ N8608	クルル	●		●	●	●	●							●							遮光1・2級	0.21
	N8659 ~ N8661	シュクル遮熱	●		●	●	●	●				C								●	●	シースルー	0.14
	N8675 · N8676	ルラン			●	●	●	●				(C)									●	シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。
 ※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
 ※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
 ※UVカットのA~Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
 ※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
 ※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
 ※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
 ※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28)

色柄・透度・遮熱・UVカット・抗菌・消臭・抗カビ・はっ水・水拭き・制電・UVカット・ミラーレス・グリーン購入法・SEK (抗菌)・SEK (抗ウイルス)・抗ウイルス・遮熱・広幅・透過度・生地単重目安 kg/m²

遮熱

ミッド

カバー

セパレート

カバーセパレート

ダブル

スリット窓

バス

電動

傾斜・天窓

ガイドレール

大型電動

コーシヤル

マイフロン

タペストリー

取替用生地セット


オプション

機能アタ

■ 構造図 (標準仕様・ウォッシュャブル仕様) ● 図は標準仕様(天井付けの場合)

プルコード式


単位: mm



チェーン式


W1・W2それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえる場合、スクリーン幅=W1-38、W2-38

単位: mm




● ウェイトバーの仕上がり

(ウォッシュャブル仕様 ※部品色が木目指示の場合は除く)
(標準仕様 袋縫い)



■ ブラケット




■ ブラケットの使用個数

商品幅(W1・W2)	使用個数
~1500	2個
~2000	3個

※()内の数値はユニットIIの場合の寸法です。
※ブラケットの使用個数の算出: (W1の使用個数+W2の使用個数)-1
※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
正面付けの場合は同梱されません。

■ ブラケットアーム



- コントロールユニットは、I、IIがあり※印の寸法はコントロールユニットIIを使用した場合の寸法です。
- 柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

■ 製作可能寸法


※生地により多少異なりますので、生地貼りページをご参照ください。

単位: mm

操作方法	商品総幅(W)	商品高さ(H)
プルコード式	1200~3200	100~3000
チェーン式	(W1・W2: 600~2000)	100~4500

※プルコード式: W1・W2の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
※W1・W2の操作荷重、巻上速度、ダブルプレーキの動作位置はバラつくことがあります。
※W1・W2で柄を合わせることはできません。
※W1・W2の商品高さは同サイズでの製作となります。

■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法 (目安)



※ウォッシュャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

● 標準仕様、ウォッシュャブル仕様

操作方法	A(操作側)	C(中央部)
プルコード式	14.5mm	16mm
チェーン式	24.5mm	

※C(中央部)の寸法は、生地の隙間寸法です。
※チェーン式の場合、W1とW2それぞれについて、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Cの寸法は2.5mmずつプラスになります。

■ 商品重量計算式

$$(1.5 \times Wm) + A1 + A2 + (Wm \times Hm \times \text{生地単重}) \text{ (kg)}$$

※ユニットIIの場合、上記の1.5は1.6となります。
※A1、A2は、幅(W1)、幅(W2)それぞれのAの値。(右表)
※生地単重はP.52・53をご参照ください。

Aの値

商品幅(W1・W2) mm	A
600	0.4
~1200	0.8
~2000	1.0

■ 部品色の組み合わせ

ご注文の際は、カバー色でご指示ください。指示がない場合は、ホワイト[標準仕様]となります。
 ※カバー、ウエイトバー、プルコード、チェーン、ボトルプルコードは別々の色組み合わせはできません。

カバー	ウエイトバー・プルコード (プルコード式)	チェーン (チェーン式)	ボトルプルコード (スマートコード式)	カバー	ウエイトバー・プルコード (プルコード式)	チェーン (チェーン式)	ボトルプルコード (スマートコード式)
 木目ホワイト(H)	 木目ホワイト ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ホワイト	 ホワイト	 ホワイト(W) [標準仕様]	 ホワイト シリンダープルコード	 ホワイト	 ホワイト
 木目ビュアナチュラル(P)	 木目ビュアナチュラル ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ベージュ	 ベージュ	 ライトグレイ(G)	 ライトグレイ シリンダープルコード	 ライトグレイ	 ライトグレイ
 木目ミディアム(M)	 木目ミディアム ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 ゴールド	 ゴールド	 アンバー(A)	 アンバー シリンダープルコード	 アンバー	 アンバー
 木目ブラウン(C)	 木目ブラウン ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 オーク	 オーク	 ブラック(B)	 ブラック シリンダープルコード	 ブラック	 ブラック
 木目ダーク(D)	 木目ダーク ※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。	 アンバー	 アンバー	<p>●ウエイトバー袋縫い (オプション：1台につきプラス2,100円となります。)</p>  <p>ウエイトバー袋縫いの可否は、P.39・40をご参照ください。</p> <p>写真は、部品色ホワイトの例</p>			

※プルコードは、メタルプルコード、メタルグリップ、クリアグリップに変更ができます。ご注文時にご指示ください。

※ウォッシュャブル仕様で部品色が木目指示の場合、ウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

■ プルコード・グリップ(プルコード式) ※写真は、標準仕様に取り付けた場合です。

■ 下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。

指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。



シリンダープルコード
[標準仕様]

メタルプルコード

メタルグリップ

クリアグリップ

グリップハンガー (オプション)

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。



■価格:1,400円/本 長さ:1200mm

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

オプション

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タベストリータイプの場合はプラス2,400円となります。
 ※プルコードはP.55のプルコードグリップ(プルコード式)からお選びください。
 ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。



ホワイト(W)

ブラック(B)

※ウォッシュابل仕様の場合でも
 ウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
 (ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の
 部材を外せば生地を洗濯できます。)

■連窓意匠合わせ仕様
 P.22をご参照ください。

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのおおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット:2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)



●フリータイプ(1,650円/セット)




※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ
 対応となります。

※スチール製のカーテンボックスやカーテンレール
 へは取り付けられないでください。磁力によりウエイト
 バーが下りなくなる場合があります。


※フリータイプはマグネット位置を変更すると
 壁面固定もできます。

■カーテンレール取付け用ナット

●商品ご注文時にご指示ください。(無料)



■取付け補助ブラケット




操作方法、採寸方法

セパレートタイプと同様です。P.50 をご参照ください。

取付方法


正面付け

① ブラケットを取り付けてください。



② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合




カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。


天井付け

① ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。
② ブラケットアームを取り付けてください。



③ ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。


注文方法

- 商品名・タイプ名をご指示ください。…………… 例：ソフィー カバーセパレートタイプ
- 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…………… 例：チェーン式 正面付け
※ブルコード式の場合は、ブルコード・グリップをご指示ください。(P.55参照)
- 色柄No.をご指示ください。…………… 例：N8001 ピュアホワイト
※W1・W2は同じ生地内の場合のみ色違いも可能です。但し、カナメ(N8291・N8292)、ミノリ(N8293~N8295)の色違いはできません。
※色違いにする場合は、W1・W2それぞれの色柄No.をご指示ください。
- 部品色をご指示ください。…………… 例：部品色：ホワイト
- 商品寸法(総幅・W1・W2・高さ)をご指示ください。…………… 例：総幅2105mm、高さ1800mm
W1 900mm、W2 1205mm
※総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
※W1は向って左側、W2は右側となります。W1・W2の高さ(H)は、同サイズとなります。
- 台数をご指示ください。…………… 例：1台

※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。

※オプションが必要な場合は、P.56をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合は、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。



6

ダブルタイプ

2枚のスクリーンを1台のコンパクトなメカでコントロール



ダブルタイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 F^F☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレス	グリーン購入法	SEK (制菌)	SEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²
			バーチカル	ソラーV																	
	N8001 ~ N8024	ラフィー	●																●	シークレット	0.25
	N8025 ~ N8044	エルデ	●	●			●	●											●	シークレット	0.20
	N8045 ~ N8064	フェスタII		●	●		●	●											●	シークレット	0.24
	N8065 ~ N8067	ブランツ	●	●			●	●						●						シークレット	0.23
	N8068	サンディ								●										ミディアム	0.12
	N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●													○	●	シークレット	0.27
	N8079 ~ N8081	フェスタII遮熱					●	●						●				○		シークレット	0.30
	N8082 ~ N8084	フェアフレクト遮熱	●															○		シークレット	0.40
★	N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	●							●								○		シークレット	0.22
	N8088 ~ N8090	リシュ遮熱	●				●	●										●		ミディアム	0.25
	N8091 ~ N8093	スヴェイエ遮熱																●	●	ミディアム	0.25
	N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	●															●	●	ミディアム	0.23
	N8110 ~ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●			●			●						●				シークレット	0.26
	N8113 ~ N8115	ルオム	●	●	●		●	●						●						ミディアム	0.19
	N8116 ~ N8119	アシベ	●		●		●	●												シークレット	0.20
	N8120 ~ N8123	フラック					●		●											シークレット	0.16
	N8124 ~ N8126	プリチェ	●				●	●												ミディアム	0.14
	N8127 ~ N8129	サージュ	●	●			●	●						●				●		ミディアム	0.28
	N8130 ~ N8132	レガリエ	●				●	●						●						シークレット	0.24
	N8133 ~ N8135	プレンダ	●				●	●												ミディアム	0.25
	N8136 ~ N8138	オルト	●																	シークレット	0.22
	N8139 ~ N8140	ケルム					●	●												シークレット	0.27
	N8141 ~ N8142	フェルン					●	●												シークレット	0.23
	N8143 ~ N8144	クローラ								●										シークレット	0.21
	N8145 ~ N8147	ムーロ	●				●	●												シークレット	0.24
	N8148 ~ N8149	リディル							●											ミディアム	0.15
	N8150 ~ N8152	シャロル	●				●	●												シークレット	0.21
	N8153 ~ N8155	シスク								●										シークレット	0.25
	N8156 ~ N8158	ワバナ								●										ミディアム	0.25
	N8159 ~ N8160	ハルモ			●		●	●												ミディアム	0.17

標準仕様