

チェーン操作

操作方法

降ろすとき



奥（室外側）のチェーンを引きます。

上げるとき



手前（室内側）のチェーンを引きます。

チェーンを引くだけで簡単操作。
掃出し窓（大きな窓）におすすめです。



← コチラを読み取っていただくと、【操作方法】の動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では読み取れません。

チェーン操作

構造と部品

■ 部品仕様

部品名	材 質
①取付けブラケット	ステンレス材・樹脂成型品
②フレーム	アルミ押出し形材
③サイドブラケット	スチール
④ローラーパイプ	アルミ押出し形材
⑤スクリーン(生地)	ポリエステル

※ 緑色以外はプルコード操作・チェーン操作共通部品

部品名	材 質
⑥ボトムバー	アルミ押出し形材
⑦ボトムバーキャップ	樹脂成型品
⑧プーリーカバー	樹脂成型品
⑨コネクター	樹脂成型品
⑩チェーン	樹脂成型品・化学繊維
⑪セーフティコネクター	樹脂成型品

■ ブラケット個数

製品幅 (W)	個 数
25 ~ 150cm	2 個
151 ~ 200cm	3 個

■ 部品色



オフホワイト ダークブラウン

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。


※浴室仕様はご指定いただけません。

チェーン操作

各部寸法と製品重量

断面図

(単位: mm)



※遮光1級生地の場合、製品高さが1600mmを超える場合は()内の寸法になります。

■ チェーンの長さ

ご発注時に長さをご指定頂けます。(標準寸法以下は不可)
ご指定がない場合は、以下の寸法となります。

H80cmまで	H寸法+2cm	H161~200cmまで	H寸法-20cm
H81~160cmまで	H寸法-10cm	H201cm以上	H寸法-30cm

■ 製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに1cm単位で製作

製品幅 (W)	25 ~ 200cm
製品高さ (H)	30 ~ 300cm (~ 200cm)※①

※① 幅60cm以下は、高さ200cmまでの製作となります。

※スクリーン(生地)幅は、製品幅(W)-3.4cm(操作側-2.1cm・非操作側-1.3cm)となります。


※幅：高さの比率は1:8以下となります。

※高さ寸法は、設計上パイプ1巻き分の余裕をみています。

※浴室生地での製作は不可となります。

< 製品幅と生地幅寸法 >

(単位: mm)



■ 製品重量

(製品幅 [m] × 1.0) + 0.2 + (製品幅 [m] × 製品高さ [m] × 生地重量 [kg/m²]) (kg)

※生地重量は、生地ラインナップページの「生地重量」よりご確認ください。


【例】製品幅 (W) 180cm × 製品高さ (H) 200cm 生地: コロン TR-1001 の場合
(1.8m × 1.0) + 0.2 + (1.8m × 2.0m × 0.16kg/m²) = 約 2.6kg

チェーン操作

安全対策 (標準装備)

●コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。
子供の手の届かない位置で束ねることで事故を防止する効果があります。



●セーフティコネクター

操作チェーンに通常操作以上の不可がかかった場合などに操作チェーンが分割されます。
分割された場合、はめ直してご使用頂けます。



負荷がかかると外れます