


# クローザ ライト

## 構造

### ●全体図




部品名	材質
①レザー	塩化ビニル樹脂/オレフィン系樹脂
②レール	アルミ押し出し型材
③フレームカバー	樹脂押し出し成形品
④マグネット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット
⑤把手 [抗菌]	樹脂成形品
⑥マグネット吸着板	鋼板プレス成形品

### ●付属部品

#### マグネット吸着板

製品高さ (H)	使用数量
~2,200mm	4個
2,210mm~	6個



**ふさかけ・タッセル**  
カープ仕様の場合に付属します。


	片開き	両開き
タッセル	1本	2本
ふさかけFタイプ	2個	4個

### ●標準部品カラー組み合わせ


部品カラーは次の2色から選べます。ご指定のない場合は各レザーの標準カラーとなります。

カラー	ホワイト	プラチナグレー
レール		
把手		
マグネット吸着板		

### ●側面図




### ●把手の取付位置



(単位:mm)

製品高さ (H)	把手位置
1,610~1,800	H-700
1,810~1,900	H-860
1,910~2,000	H-960
2,010~2,100	H-1,000
2,110~2,300	H-1,100
2,310~2,400	H-1,200

### ●レール断面図



## 製作可能寸法

#### 【別注品】

製品幅 (W)	600~3,000mm
製品高さ (H)	1,610~2,400mm

※サイズは幅、高さとも10mm単位です。  
※片開きで最大3m、両開きで最大6mまで製作できます。

#### 【規格品】 TD-6040, 6041のみ対応

製品幅 (W)	1,000mm
製品高さ (H)	1,740mm, 1,800mm

## たたみ代の目安

(単位:mm)

製品幅	たたみ代寸法
1,000	245
1,250	265
1,500	295
1,750	335
2,000	360
2,250	410
2,500	435
2,750	485
3,000	530

## 製品重量の目安

製品幅1,000×製品高さ2,000mm	約 7.0kg
製品幅1,500×製品高さ2,000mm	約 9.5kg
製品幅2,000×製品高さ2,000mm	約12.6kg

## 取付方法


### 1. 製品本体の取付け




#### 注意

取付け、取外しは必ず2人以上で行うようにしてください。  
ドア本体を縛っているレザーは取付終了まで外さないでください。

- ①レールカバーを取外し、本体のランナーをレールに通して本体にセットし、整列ロッドをペンチ等でゆっくりと抜いてください。




<レールをカットする場合>  
レールカバーを取外し、ランナーストップ用ネジ穴の反対側を金ノコ等でカットしてください。レール内の切りくずはよく取り除いてください。



- ②製品本体を持ち上げ、レールを取付ネジ(ナベφ3.5×25)で取付けてください。(1人が本体を手で支え、もう1人がレールを取付けるようにしてください。)


先に①中央部、次に②両端の順でレールを取付けてください。  
※ドライバーでレール溝を傷つけるとランナーの滑りが悪くなる場合がありますのでご注意ください。




ランナーストップ用ネジが  
たたみ代削になるように  
取付けてください。

<両開きの場合>

- 一方のレールに本体をセットし、先に取付けてください。
- もう一方の本体を取付ける際には、レールの合わせ目に隙間のないように取付けてください。
- レールジョイント部に中間ストップを取付けてください。




- ③本体のマグネット位置に合わせてマグネット吸着板を取付ネジ(サラφ3.1×16)で取付けてください。



<片開きで一方を固定する場合>

固定する側の先頭ランナーをランナーストップネジ(ナベφ3.1×20)で固定してください。



- ④本体を縛っているレザーを取外してください。


### 2. 製品本体の取外し



#### 注意

本体を落として倒すと危険ですので、必ずもう1人が本体を手で支えるようにしてください。

- ①本体をたたんで、中央に寄せてください。  
②先に①両端の取付ネジを外し、最後に②中央部の取付ネジを外してください。



## 操作方法

開閉は必ず把手を持っておこなってください。

## サイズの測り方

※製品サイズは10mm単位でご指定ください。


### 〈別注品〉

幅は開口部の幅寸法を製品サイズとしてください。

高さは開口部の高さ寸法から20mm程度差し引いてください。

### 〈規格品〉

開口寸法に合わせて、規格サイズの中からお選びください。



※製品高さ:レール上面からキャップ下端まで

カーペットを敷く場合はカーペットの上から20mm程度差し引いてください。

